

**Lama de tronzado, neutro, Altura de lama h5: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278005 32
GTIN	4062406380779
Clase de artículo	22B

**Descripción****Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

**Idóneo para:**

Lamas para plaquitas de tronzar n.º 278029 – 278036.

**Atención:**

La sujeción de la plaquita de tronzar solo es posible en combinación con los soportes base n.º 278008 y 278009. El cambio de la plaquita de tronzar solo se realiza cómodamente aflojando el tornillo delantero de la regleta de apriete del soporte base.

**Nota:**

A partir de 14 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

**Descripción técnica**

Anchura $b_2$	2,6 mm
Para $\varnothing$ máximo de pieza de trabajo	65 mm
Altura $h_1$	25 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Altura de lama $h_5$	32 mm
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado