

**Soporte para tronzar, derecha, Tamaño del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278015 20
GTIN	4062406381387
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	39 mm
Anchura de función L_4	20 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	129 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Tornillo	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	21 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

