


**Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278016 16
GTIN	4062406381400
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

Tornillo	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Longitud de la cabeza L ₁	39 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Longitud total L	109 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Profundidad de escotadura t _{máx.}	21 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

