

**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 30mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 085880 30 |
| GTIN | 4045197442826 |
| Clase de artículo | 02A |

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo de latón macizo.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable |
| Arco templado | sí |
| Cantidad de llaves | 3 |
| con cubierta de agujero de llave | no |
| Material de la carcasa | Latón |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Adecuado para bombillos | no |
| Ø de carcasa | 30 mm |
| Material arco | Acero, cromado |
| Arco de bloqueo doble | sí |
| Ø de arco | 5 mm |
| Apto para sistemas de cerradura | no |
| Cierre | bloqueo diferente |
| Número de cerraduras | 1 |
| Tipo de producto | Candado |