


**Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278018 16
GTIN	4062406381769
Clase de artículo	22B

**Descripción****Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	3 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tornillo	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Tamaño del mango	16 mm
Profundidad de escotadura t <sub>máx.</sub>	12 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

