

**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø de mango DS: 20mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 278023 20     |
| GTIN              | 4062406381639 |
| Clase de artículo | 22B           |

**Descripción****Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

**Descripción técnica**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Ø perforación previa mínima $D_{\min}$   | 16,5 mm                  |
| $t_{\max}$ mecanizado interior           | 5 mm                     |
| Longitud total L                         | 200 mm                   |
| Ancho de tronzado w                      | 3; 4 mm                  |
| Tornillo                                 | 279816 5 (TX20; 5 Nm)    |
| Desplazamiento central $L_3$             | 8 mm                     |
| Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos | 30 mm                    |
| Ø de mango $D_s$                         | 20 mm                    |
| Intervalo de aplicación                  | tronzado radial interior |
| Tipo de boca                             | derecha                  |
| Refrigeración interior                   | sí                       |
| Posibilidad de tronzado axial            | sí                       |
| Tipo de producto                         | Barra de mandrinar       |

