

**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø de mango DS: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278023 25
GTIN	4062406381646
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	25 mm
Longitud total L	200 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Desplazamiento central L_3	12 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	50 mm
Tornillo	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø de mango D_s	25 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

