

**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø de mango DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278023 32
GTIN	4062406381653
Clase de artículo	22B

**Descripción****Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

**Descripción técnica**

Longitud total L	250 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	60 mm
Tornillo	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	30 mm
t <sub>máx.</sub> mecanizado interior	5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	14,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

