

**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø de mango DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278024 32
GTIN	4062406381684
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

Tornillo	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	60 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Longitud total L	250 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	30 mm
Desplazamiento central L ₃	14,5 mm
t _{máx.} mecanizado interior	5 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

