



Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø de mango DS: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	278024 20
GTIN	4062406381660
Clase de artículo	22B

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Desplazamiento central L ₃	8 mm
t _{máx.} mecanizado interior	5 mm
Tornillo	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	30 mm
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	16,5 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

