

**Placas de tronzado Radio completo, HBG25, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278036 3
GTIN	4062406381813
Clase de artículo	22D

Descripción**Idóneo para:**

Soporte n.º 278005 y 278015 – 278056.

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,2 mm/rev,
Ancho de tronzado w	3 mm
Material de corte	MD
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,04 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	continuo
Clase	HBG25

Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	140 m/min	K
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		