

**HOLEX****Portabrocas con bloqueo radial Versión de metal, Tipo: 13-1/2****Datos de pedido**

Número de pedido	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Clase de artículo	32W

**Descripción****Ejecución:**

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).
- Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
- Buena precisión de concentricidad.
- Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Biseles de sujeción especiales para la reducción del desgaste.

**Descripción técnica**

Longitud cabezal portabrocas cerrado	71,2 mm
Ø exterior	42 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Potencia máxima de la máquina	1100 W
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	64,5 mm
Tipo	13-1/2
Bloqueo radial	sí

Tipo de producto

Portabrocas sin llave