



Rectificadora de cinta neumática Dynafile®, Tipo: 15006



Datos de pedido

Número de pedido	079551 15006
GTIN	616026150065
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Aparatos de aplicación múltiple con **guía de cinta abrasiva ajustable, marcha recta precisa** y **brazo de contacto** intercambiable para el mecanizado con rueda de contacto o superficie de presión. La cubierta de cinta abrasiva de composite permite un **cambio rápido y sencillo de la cinta abrasiva**. La **refrigeración de la cinta abrasiva** a través del aire de salida prolonga la duración de las cintas abrasivas. Mango regulable **Juego mini-Dynafile®II**, rectificadora manejable en construcción compacta y flexible. Cabezal rectificador regulable. Ideal para trabajar en espacios estrechos. Medidas de cinta abrasiva 3 – 4, 6, 13 × 305 mm.

Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias. **Mini-Dynafile®II**, 3 brazos de contacto, surtido de cinta abrasiva, maleta de transporte.

Nota:

Otros modelos de brazo de contacto para Dynafile® a petición o en nuestra eShop.

Descripción técnica

Peso	0,8 kg
Serie de modelo	Mini- Dynafile II
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Anchura de cinta	3–4; 6; 13; mm

Longitud de cinta	305 mm
Potencia generada	295 W
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	564 l/min
Quality Dress	Juego mini-Dynaflex II
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Brazo de contacto para Mini-Dynaflex® II Tipo 15026	079562 15026
Brazo de contacto para Mini-Dynaflex® II Tipo 15030	079562 15030
Brazo de contacto para Mini-Dynaflex® II Tipo 15028	079562 15028