



Mordaza para máquinas, Tipo: 150M



Datos de pedido

Número de pedido	362175 150M
GTIN	4062406384081
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base robusto de hierro colado, guías y base templadas. Perforaciones con limpieza en el cuerpo de base para una buena evacuación de viruta. Levantamiento de componentes reducido gracias a la aplicación de fuerza especial en la mordaza móvil.

Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Suministro:

Incluye 2 bocas superpuestas, 2 bocas intercambiables n.º362181 y 1 manivela.:

Partes opcionales:

Mordaza intercambiable n.º 362177 – 362183, cigüeñal n.º 362190, juego de piezas de repuesto n.º 362199. Fijación con tornillos para ranura n.º 375300 y alineación mediante tuercas correderas en ranura n.º 375365.:

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas. Versión métrica: tornillos y roscas en modelo métrico, hexágono de accionamiento = SW 19 mm.

Descripción técnica

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Fuerza de sujeción	36 kN
Código de colores para los accesorios adecuados	NC-HOLEX

Tipo	Llave en "L" para tornillos de hexágono interior
L ₃	90,5 mm
Longitud cuerpo base a	427 mm
Altura de bocas C	44,5 mm
Ancho de llave SW	19 mm
Gama de sujeción b	0 - 232 mm
Anchura de bocas A	151 mm
Anchura cuerpo de base B	186 mm
Distancia entre agujeros f	98,4 mm
Altura del cuerpo base c +/- 0,012	73 mm
Ajuste rápido	no
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Mordaza intercambiable Estándar Tipo 150	362181 150
Juego de piezas de recambio 9 piezas Tipo 9	362199 9