

Garant**Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, derecha, Tamaño de placa: 10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260616 10 |
| GTIN | 4062406383183 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción**Ejecución:**

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte GARANT Heavy-Duty (n.º 274004).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------|
| Calzo | 269005 11 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 1 |
| Plaquita de corte adecuada | RC.X 1003 |
| Tamaño de placa | 10 mm |
| Tornillo para calzo | 269013 2 |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 60 mm |
| Longitud total L_{tot} | 142 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 1 | 269028 1 |
| Calzo Tipo 11 | 269005 11 |