


Garant**Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, izquierda, Tamaño de placa: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260617 10
GTIN	4062406384319
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte GARANT Heavy-Duty (n.º 274004).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).

Descripción técnica

Tamaño de placa	10 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 1
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Calzo	269005 11
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L_{tot}	142 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Calzo Tipo 11	269005 11
Juego de tornillos para plaquita Tipo 1	269028 1