


Garant**Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, izquierda, Tamaño de placa: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260617 12
GTIN	4062406384326
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte GARANT Heavy-Duty (n.º 274004).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	RC.X 1204
Calzo	269005 10
Tamaño de placa	12 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	70 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L_{tot}	152 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Calzo Tipo 10

269005 10