

Garant**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado radial, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274104 3
GTIN	4062406384333
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{\text{máx.}}$	30 mm
Longitud total L	82 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

