

Garant**Lama de tronzado eco para ranurado radial, izquierda, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274110 4
GTIN	4062406382797
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{\text{máx.}}$	22 mm
Longitud total L	74 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

