

Garant**Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado radial, derecha, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274118 8
GTIN	4062406384432
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Soporte n.º 273893 – 273894; 319133 20/50.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

Descripción técnica

Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	50 mm
Ancho de tronzado w	8 mm
Longitud total L	132 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

