

**Garant****Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado radial, izquierda, Ancho de tronzado w: 5/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274120 5/6
GTIN	4062406384449
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Soporte n.º 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Aplicación:**

En combinación con el soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	5; 6 mm
Profundidad de tronzado máxima p <sub>máx.</sub>	40 mm
Longitud total L	122 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

