

Garant**Lama de tronzado eco para ranurado radial, izquierda, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274130 8
GTIN	4062406384494
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Soporte n.º 273893 – 273894; 319133 20/50.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

Descripción técnica

Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$	100 mm
Ancho de tronzado w	8 mm
Longitud total L	222 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

