

**Garant****Lama de tronzado eco para ranurado radial, izquierda, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274134 8
GTIN	4062406384517
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Soporte n.º 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.º 279940 debe pedirse por separado.

**Descripción técnica**

Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$	80 mm
Ancho de tronzado w	8 mm
Longitud total L	202 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

