



Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 255120 25 |
| GTIN | 4062406383107 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Anchura de función L ₄ | 32 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606.; DN.. 1506.. |
| Pieza de repuesto | 259981 9 |
| Tamaño del mango | 25 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 33 mm |
| Código ISO Soporte | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; |
| Longitud total L | 150 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | derecha |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Refrentado |

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 9

259981 9