



**Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 10mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	265131 10
GTIN	4062406384654
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	13 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Código ISO Soporte	SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Pieza de repuesto	269981 6
Tamaño del mango	10 mm
Longitud total L	70 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	DIN ISO 5610

## Hoja de datos

Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 6	269981 6
----------------------------------------------------------	----------