



Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	255121 25
GTIN	4062406384630
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud total L	150 mm
Pieza de repuesto	259981 9
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 9

259981 9