

**Juego de barras de mandrinar de acero con RI, derecha, Tipo: SET06****Datos de pedido**

Número de pedido	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm

Desplazamiento central L ₃	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	13 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A0810J SCLCR06
Código ISO Soporte	A1012K SCLCR06
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar