

Garant**Mordaza intercambiable LANG con puente estrecho, Para tipo: 50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 363019 50 |
| GTIN | 4062406388478 |
| Clase de artículo | 310 |

Descripción**Ejecución:**

Mordazas con puente estrecho para mejorar el acceso, atención: Tam. 50: Máx. 35 Nm = 14 kN; tam.80: Máx. 54,4 Nm = 16 kN; tam. 125: Máx. 82,5 Nm = 20 kN.

Se necesita estampado previo del contorno del diente.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Altura de bocas C | 24 mm |
| Adecuado para el código de color | Xtric 50 |
| Longitud de mordazas l | 40 mm |
| Peso | 0,22 kg |
| Altura h ₁ | 3 mm |
| Longitud l ₁ | 3 mm |
| b ₁ | 50 mm |
| Altura h ₂ | 11 mm |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |

