


Garant**Mordaza intercambiable LANG con puente estrecho, Para tipo: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	363019 80
GTIN	4062406388485
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Mordazas con puente estrecho para mejorar el acceso, atención: Tam. 50: Máx. 35 Nm = 14 kN; tam.80: Máx. 54,4 Nm = 16 kN; tam. 125: Máx. 82,5 Nm = 20 kN.

Se necesita estampado previo del contorno del diente.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	50 mm
b ₁	80 mm
Altura de bocas C	28 mm
Peso	0,45 kg
Altura h ₂	13 mm
Adecuado para el código de color	Xtric 80
Longitud l ₁	3 mm
Altura h ₁	3 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

