


Garant**Mordaza intercambiable LANG con puente estrecho, Para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	363019 125
GTIN	4062406388492
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Mordazas con puente estrecho para mejorar el acceso, atención: Tam. 50: Máx. 35 Nm = 14 kN; tam.80: Máx. 54,4 Nm = 16 kN; tam. 125: Máx. 82,5 Nm = 20 kN.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	66 mm
Altura h ₂	18 mm
Altura de bocas C	38 mm
b ₁	125 mm
Peso	1,35 kg
Longitud l ₁	3 mm
Altura h ₁	3 mm
Adecuado para el código de color	Xtric 125
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

