



## Cinta de sierra para metal RRR Plus, 30 m, anchura mm / Dientes por pulgada: 6/8



### Datos de pedido

Número de pedido	172000 6/8
GTIN	4045197253309
Clase de artículo	16F

### Descripción

#### Ejecución:

**Dentado normal.** Paso de dientes constante con **ángulo de desprendimiento de 0°** en rollo de plástico cerrado sin soldar.

**RRR-Plus** de acero para herramientas aleado, rollos de 30 m cada uno.

#### Aplicación:

Adecuado preferiblemente para secciones transversales relativamente pequeñas y medianas (hasta una longitud de trabajo de 70 mm como máximo).

#### Nota:

- **Dentado normal 10°: tam. 6/4H, 6/6H, 10/4H, 10/6H, 13/4H, 13/6H, 16/4H.**
- **Dentado combinado 0°: tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentado: normal

Ángulo de desprendimiento: 0 grados

Dentado: normal

Ángulo de desprendimiento: 0 grados

Espesor: 0,65 mm

### Descripción técnica

Anchura	6 mm
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Espesor	0,65 mm
Dentado	normal
Atributo del nombre de producto	30 m
Longitud	30 m
Tipo de producto	Cinta de sierra metálica

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
GG(G)	adecuado	40 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		