



Cinta de sierra para metal RRR Plus, 30 m, anchura mm / Dientes por pulgada: 13/8



Datos de pedido

Número de pedido	172000 13/8
GTIN	4045197253491
Clase de artículo	16F

Descripción

Ejecución:

Dentado normal. Paso de dientes constante con **ángulo de desprendimiento de 0°** en rollo de plástico cerrado sin soldar.

RRR-Plus de acero para herramientas aleado, rollos de 30 m cada uno.

Aplicación:

Adecuado preferiblemente para secciones transversales relativamente pequeñas y medianas (hasta una longitud de trabajo de 70 mm como máximo).

Nota:

- **Dentado normal 10°: tam. 6/4H, 6/6H, 10/4H, 10/6H, 13/4H, 13/6H, 16/4H.**
- **Dentado combinado 0°: tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentado: normal

Ángulo de desprendimiento: 0 grados

Dentado: normal

Ángulo de desprendimiento: 0 grados

Espesor: 0,65 mm

Descripción técnica

Anchura	13 mm
Espesor	0,65 mm
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Dentado	normal
Atributo del nombre de producto	30 m
Longitud	30 m
Tipo de producto	Cinta de sierra metálica

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	85 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	65 m/min	P
GG(G)	adecuado	40 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		