



Juego de anillos de mandrinado de mordazas RotoRi, Tipo: XL



Datos de pedido

Número de pedido	315910 XL
GTIN	2050002053137
Clase de artículo	30N

Descripción

Ejecución:

Gracias a la forma constructiva especial patentada de los anillos de mandrinado, con **segmentos de curvas**, es posible un ajuste en continuo de las mordazas para establecer el diámetro necesario. Los pernos de sujeción flexibles RotoFix incluidos en el juego permiten compensar las grandes tolerancias de los avellanados de tornillo en las mordazas de sujeción de los más diversos fabricantes, gracias al intervalo de ajuste de 2 mm. No es necesario mecanizado posterior de los avellanados de tornillo.

Ventaja:

- **Sujeción interior y exterior con 1 anillo.**
- **Gama de sujeción continua.**
- **Aproximación exacta de 1/10 mm de la cuchilla giratoria.**
- **Costes de equipamiento reducidos gracias a los pernos de sujeción RotoFix.**
- **Gran ahorro de gastos en las mordazas de sujeción.**
- **Accesibilidad óptima de la herramienta de torneado.**
- **Manejo rápido y flexible.**

Aplicación:

Con los anillos de acero especial de alta resistencia, es posible tornear mordazas de sujeción blandas con precisión bajo presión de sujeción o rectificar mordazas de sujeción duras. Utilizable en el mecanizado interior o exterior de las mordazas.

Suministro:

Soportes de chapa, pernos premium RotoFix y anillos RotoFix. 10 anillos y 3 pernos de cada M16 / M20.

Nota:

A petición, disponible también para mandriles de sujeción de 4 y 6.

Descripción técnica

Ø de sujeción exterior	249 - 369 mm
Ø de sujeción interior	195 - 315 mm
adecuado para avellanado de mordaza de exterior	M20
adecuado para avellanado de mordaza de exterior	M16
adecuada para Ø de platos de torno	315 - 630 mm
Tipo de producto	Anillo de perforación de mordazas