

**Regulador de presión 0,5 – 10 bar, Ø rosca interior: 3/8pul****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080012 3/8    |
| GTIN              | 4047322244787 |
| Clase de artículo | 08A           |

**Descripción****Ejecución:**

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante un paquete de acoplamiento.

**Unidad de mantenimiento** en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

**Ventaja:**

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

**Aplicación:**

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

**Descripción técnica**

|  |            |
|--|------------|
| Ø rosca interior   | 3/8 pul    |
| Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas | 1150 l/min |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas | 183 mm               |
| Altura (H)  | 196 mm               |
| Tipo de producto  | Regulador de presión |