

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268404 18
GTIN	4062406392482
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Longitud útil L ₁	27 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 09..
Ø de mango D _s	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Longitud total L	135 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
Juego de tornillos para plaquita Tipo 44	269028 44