


**Garant****XNEX 080608, HB7635, Tipo: INOX**

## Datos de pedido

Número de pedido	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2x3 filos para **operaciones de fresado de escuadrar**.

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

### Nota:

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Descripción técnica

Tipo	INOX
Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Radio angular	0,8 mm
Grosor plaquita S	6.35 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB7635
Material de corte	MD

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		