

Garant**ZCMX 09T304, Clase: HBZ025**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268438 HBZ025 |
| GTIN | 4062406392741 |
| Clase de artículo | 21E |

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 8.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 90 - 210 m/min |
| Recubrimiento | PVD |
| Código ISO plaquita de corte | ZCMX 09T304 |
| Condición de corte | continuo |
| Avance f Torneado | 0,1 - 0,3 mm |
| Clase | HBZ025 |
| Material de corte | MD |

| | |
|--|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Avance f Perforación | 0,03 - 0,12 mm |
| Aplicación principal | P |
| Profundidad de corte a_p | 0,4 - 2 mm |
| Radio angular | 0,4 mm |
| adecuado para \varnothing de herramienta D_c | 18 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |