



Juego de avellanadores planos combinados, soporte de madera, Tamaño / tamaño vástago: 01/10



Datos de pedido

Número de pedido	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Clase de artículo	16C

Descripción

Ejecución:

Selección de soportes, avellanadores y espigas de guía para el mecanizado de los ° de taladros más frecuentes.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Contenido:

1 avellanador plano cada tam. n.º 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

1 espiga de guía de cada n.º 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

1 soporte de cada n.º 156720 con mango: Ø 10 mm

Nota:

El avellanador plano también está disponible bajo petición en HSS con recubrimiento TIN opcional, así como con filos HM soldados y con plaquitas ISO en forma de "T".

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Número de filos Z: 2

Intervalo de avellanado: 5 - 9 mm

Descripción técnica

Intervalo de avellanado	5 - 9 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanador plano

Accesorios

Soporte para avellanador plano combinado Tamaño / tamaño vástago 01/10	156720 01/10
------------------------------------------------------------------------	--------------