

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 50mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 50
GTIN	5012095029953
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Altura con rosca	22 mm
Rosca	M6 mm
Casquillo roscado	sí
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura	10 mm
Ø	50 mm
Peso	110 g
Fuerza de sujeción nominal	220 N

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M6	085921 M6
--	-----------