

Garant**Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, Número de brocas: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	787078 7
GTIN	4062406393311
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

Broca de aplicación múltiple con **placa de metal duro especialmente afilada** para perforaciones precisas en diferentes materiales. Ranura en espiral de gran volumen para la **evacuación rápida del polvo de perforación y las virutas**. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de diferentes materiales, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Metal y combinaciones de materiales en una operación, p. ej. en el montaje de ventanas o refuerzo en hormigón.**

Contenido:

Broca n.º 787070: 1 ud. tam. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de la batería que con taladros percutores.**

Descripción técnica

Número de brocas	7
------------------	---

Ø de broca	4 - 10 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787070 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787070 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787070 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787070 8
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787070 5