



Juego de avellanadores planos combinados, soporte de madera, Tamaño / tamaño vástago: 1/12



Datos de pedido

Número de pedido	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Clase de artículo	16C

Descripción

Ejecución:

Selección de soportes, avellanadores y espigas de guía para el mecanizado de los ° de taladros más frecuentes.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Contenido:

1 avellanador plano cada tam. n.º 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

1 espiga de guía de cada n.º 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

1 soporte de cada n.º 156720 con mango: Ø 12 mm

Nota:

El avellanador plano también está disponible bajo petición en HSS con recubrimiento TIN opcional, así como con filos HM soldados y con plaquitas ISO en forma de "T".

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 3

Número de filos Z: 3

Intervalo de avellanado: 14,5 - 24,5 mm

Descripción técnica

Intervalo de avellanado	14,5 - 24,5 mm
Número de filos Z	3
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Avellanador plano