

Garant
DC. T 11T302, Clase: HB730-1


Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T302 HB730-1 Clase: HB730-1
 Rompevirutas: XUM
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 3,3 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 35 - 230 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T302
Velocidad de corte v_c aplicación principal	35 - 230 m/min
Recubrimiento	Nano-PVD
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 3,3 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB730-1
Material de corte	MD
Tolerancia	MF
Rompevirutas	XUM
Aplicación principal	UNI
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado