

**Garant****DNMG 110408, Clase: HB730-1****Datos de pedido**

Número de pedido	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Clase de artículo	21G

**Descripción**

DNMG 110408 HB730-1 Clase: HB730-1  
Rompevirutas: XUM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Avance  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 35 - 230 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB730-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	35 - 230 m/min
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Radio angular	0,4 mm

Rompevirutas	XUM
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	Nano-PVD
Aplicación principal	UNI
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado