



Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 16Xmm



Datos de pedido

Número de pedido	290210 16X
GTIN	4030741834493
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Ventaja:

- **Vibraciones reducidas.**
- **Escala regulable y husillo de ajuste de marcha sincrónica para ajustar el \varnothing de la pieza de trabajo.**
- **Tiempos de equipamiento reducidos y, por lo tanto, disminución de costes por pieza.**
- **Corrección del ángulo de afilado de las moletas.**
- **Resistencia al desgaste elevada gracias al endurecimiento especial de las superficies.**
- **Para velocidades de corte y de avance superiores.**

Descripción técnica

para ancho de moleta b	6 mm
para \varnothing de moleta d_1	25 mm
Anchura del mango	16 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	8 mm
Altura del mango	16 mm

Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 1
Intervalo de trabajo	10 - 250 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 1	299920 1
--	----------