



Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	290090 10
GTIN	4030741688065
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Descripción técnica

Altura del mango	10 mm
para reducción del \varnothing de moleta d_3	11 mm
Pernos de unión	299925 1
Intervalo de trabajo	3 - 40 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
Anchura del mango	12 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
para ancho de moleta b	6 mm

Polea	299927 1
Sentido del corte para el perfil de la moleta	izquierda y derecha RAA 2xAA
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Pernos de unión Tipo 1	299925 1
Polea Tipo 1	299927 1