

Garant

**Alicates de corte lateral para electrónica especial para alambres duros, KW,
Longitud total: 135mm**



Datos de pedido

Número de pedido	726762 135
GTIN	4062406395049
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	13 mm
Longitud de filo	12 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	1,3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	0,4 mm
Longitud total	135 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	KW

Material	Acero al carbono (C70)
Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante