

Garant**Alicates de punta para electrónica con mordazas largas, Longitud total: 155mm**

Datos de pedido

Número de pedido	727162 155
GTIN	4062406395087
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático, **adecuadas para componentes ESD**. Mordazas planas en punta, interior estriado.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Longitud total	155 mm
Anchura de cabeza	13 mm
Long. de mord.	32 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Versión mordaza	punta plana, interior estriado
Mango	Funda para mangos de 2 componentes
Material	Acero al carbono (C70)

Superficie	sin reflexión fosfatado.
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates de boca redonda plana