

Garant**Alicates IC para electrónica, SFW, Longitud total: 130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726942 130
GTIN	4062406395063
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Alicate de corte profesional con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	1,02 mm
Anchura de cabeza	14 mm
Longitud de cabeza	18 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Material	Acero al carbono (C70)
Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	SFW

Tipo de producto

Alicate cortante