

**Garant****Alicates de aguja para electrónica acodados en ángulo de 48°, Longitud total: 150mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	727182 150
GTIN	4062406395094
Clase de artículo	71B

## Descripción

### Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático, **adecuadas para componentes ESD**. Mordazas ovaladas en punta, interior estriado.

### Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

## Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Anchura de cabeza	13 mm
Long. de mord.	35 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Forma tipo boca	acodadas
Versión mordaza	punta ovalada, interior estriado
Mango	Funda para mangos de 2 componentes

Material	Acero al carbono (C70)
Superficie	sin reflexión fosfatado.
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates de boca redonda plana