



Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D: 20/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Clase de artículo	220

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	38 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	37 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Ø de corte D _c	20 mm
Longitud de voladizo L ₁	40 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,96 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de rampa L para α _{máx.}	14,85 mm
Longitud total L _{tot}	90 mm
Número de filos Z	3
Ø D ₃	17 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
---	--------